


Manipulateur universel avec prise jack pour contacteur handicap



Options :

- " Fiche appel malades au choix.
 - " Ascom.
 - " Ackermann.
 - " Télévic.
 - " Zettler.
 - " Etc... (nous consulter)
- " Type de contact.
 - " A ouverture
 - " A fermeture
- " Fonctions.
 - " Poire simple (appel)
 - " Appel + lumières.
 - " Appel + lumières + volets.
 - " Sur mesure.

Inverseur pour contacteur à fermeture (NO) en contact à ouverture (NF)




Interface S-CON,

- " Transforme un à contact à fermeture en contact à ouverture. (NO vers NF)
- " Sans aucune source d'alimentation ni piles.
- " Entrée jack femelle 3,5 mm Standard.
- " Sortie Fiche jack mâle ou fiche appel malades au choix
- " S'utilise seul ou avec manipulateur universel

- " STCOM est en mesure de fournir la majorité de ses contacteurs avec une sortie normalement fermé... (Souffle, voix, pousoirs etc...)
- " Dans ce cas, le contacteur se connecte directement sur la jack du manipulateur. (Sans le module S-CON)
- " Nous sommes en mesure de fournir la majorité des fiches de manipulateurs appel malades du marché.

Inverseur de type de contact NO/NF

Permet d'utiliser des contacteurs standard avec contact à fermeture sur des systèmes d'appel malades à contact à ouverture.



Manipulateur universel avec inverseur de type de contact intégré

Manipulateur avec inverseur de type de contact NO/NF intégré.

Permet d'utiliser des contacteurs standard avec contact à fermeture sur des systèmes d'appel malades à contact à ouverture.

- “ Le contacteur standard se connecte directement sur la poire d'appel.
- “ Un inverseur de type de contact est intégré à la poire.
- “ Le voyant de tranquillisation et le bouton d'appel de la poire restent opérationnels.
- “ Les commandes lumières et volets (si présents) sont utilisables.

“ Disponibles pour la plupart des systèmes d'appels malades existants.

- “ Poire simple avec ou sans voyant.
- “ Manipulateur avec commandes lumières.
- “ Manipulateurs avec commandes lumières et volets
- “ Sur mesure.



Module Filaire 3 à 5 entrées jack vers 1 sortie appel malades



- “ 3 à 5 entrées pour contacteurs standards .
 - “ 1 appel malades (NO ou NF)
 - “ 1 ou 2 commandes lumières.
 - “ 1 ou 2 commandes volets.
- “ 1 sortie câble appel malades au choix.
 - “ Ascom.
 - “ Ackermann tous types
 - “ Zettler
 - “ Legrand
 - “ Tyco.
 - “ CRMS

*Livré avec 1 jeu de stickers pelliculés lavables appel et lumières pour personnaliser vos contacteurs.

“ OPTION

Pince étau en matière plastique.
Pour tube ou surface plate entre 10 et 55 mm
Supporte une charge max de 2 kg
Poids 410 grammes.

