

## Faites des économies !




Manipulateurs et poires d'appel malades 100% compatibles et universels.

- 100% Compatibles : ACKERMANN clino tyco ZETTLER Tunstall legrand® televic ascom nira Autres...
- 100% réparables (pièces détachées disponibles)
- De 1 à 6 commandes, et même sans la fonction appel malades
- Boîtier ergonomique pour une bonne prise en main.
- Clavier souple désinfectable polyester pour une meilleure hygiène.
- Sérigraphies blanches phosphorescentes pour le repérage nocturne
- Touches à dôme tactile apportant une souplesse d'utilisation.
- Touches d'appel NO et NF
- Voyant de tranquillisation très visible (5 led)
- Longueur standard 3m. (adaptable à la demande)
- Fiche appel malades au choix et sur mesure.
- Adaptateur Hirschmann 6 et 10 broches.



## Manipulateurs sans bouton d'appel



Permet de commander lumières et volets pour les sites équipés d'appel par médaillons.

(pas de confusion pour le patient).

- ~ Réutilisation de l'ancienne prise d'appel malades possible.
- ~ Fiche au choix (appel malades ,RJ45, autres...)

## Manipulateurs avec prise jack pour monitoring ou contacteur handicap



Permet de brancher un contacteur handicap standard

Permet de brancher un dispositif de monitoring,

Tout en conservant

- ~ les commandes lumières / volets
- ~ Le bouton d'appel.
- ~ Le voyant de tranquillisation patient.
- ~ **Option : inverseur de type de contact (NO/NF) intégré.**
  - ~ Permet de connecter un contacteur avec contact à fermeture (NO) sur un appel malades avec contacts à ouverture

## Adaptateur Hirschmann 6 ou 10 broches



- ~ Permet de brancher les manipulateurs STMAN sur d'anciens systèmes avec prise Hirschmann.
- ~ Câblage identique à l'existant.
- ~ Rend la prise éjectable pour éviter la casse
- ~ Si la prise murale casse, nous disposons d'une prise « préject » au même gabarit
- ~ Vous utilisez alors le même manipulateur mais sans l'adaptateur

## Prise éjectable « préject »



### Prise Préject

- ~ Ejectable STCOM pour éviter la casse.
- ~ Permet de réutiliser les emplacements d'anciennes prises Hirschmann.
- ~ Disponibles en montage M45 Legrand
- ~ Très robuste, contacts sur ressorts dorés,